

DESFIBRILADOR DE ENTRENAMIENTO MINDRAY

MINDRAY TRAINING DEFIBRILLATOR

SKU: 252303552155



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa 1 unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag 1 unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (Kg.)/ Weight (Kg.)
Producto / Product	28	22	10	1.610
Caja máster / Master box	33	30	15	2.347

CERTIFICACIONES

No requiere certificación.

APPROVALS

It does not require certifications.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: asistencia@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

DESCRIPCIÓN

Diseñado para entrenamiento de personal de primeros auxilios antes de usar los desfibriladores reales Mindray BeneHeart C1A y C2A. Simula de forma completa el funcionamiento del equipo real. Compatible con modo semi-automático y totalmente automático. Incluye escenarios preconfigurados y simulaciones para práctica de RCP y desfibrilación.

DESCRIPTION

Designed for training first-aid personnel before using the real Mindray BeneHeart C1A and C2A defibrillators. It fully simulates the operation of the actual device. Compatible with semi-automatic and fully automatic modes. Includes preset scenarios and simulations for CPR and defibrillation practice.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con una simulación de alto nivel, con apariencia, interfaz y proceso operativo idénticos a la serie C real, incorporando 6 escenas básicas preconfiguradas y 4 escenarios de simulación que permiten adaptarse a distintas necesidades de entrenamiento. Cumple con las últimas directrices AHA/ERC y admite modos semiautomático y totalmente automático. Además, está equipado con parches de entrenamiento de alta calidad reutilizables y funciona con 8 pilas AA (no incluidas), lo que facilita su mantenimiento, disponibilidad y uso continuo en programas de formación.

CHARACTERISTICS

It features a high-level simulation with an appearance, interface, and operating process identical to the real C series, incorporating 6 preconfigured basic scenes and 4 simulation scenarios that adapt to different training needs. It complies with the latest AHA/ERC guidelines and supports both semi-automatic and fully automatic modes. Additionally, it is equipped with high-quality reusable training pads and operates on 8 AA batteries (not included), ensuring easy maintenance, availability, and continuous use in training programs.

APLICACIÓN

Diseñado para la capacitación en RCP y uso de DEA, permitiendo la simulación segura de emergencias cardíacas. Es ideal para entrenamientos en hospitales, centros de formación, colegios, empresas, servicios de ambulancia e instituciones públicas y privadas, fortaleciendo la preparación ante situaciones de emergencia.

USES

Designed for CPR and AED training, enabling safe simulation of cardiac emergencies. It is ideal for training in hospitals, training centers, schools, companies, ambulance services, and public and private institutions, strengthening preparedness for emergency situations.



PRECAUCIONES

De uso exclusivo para capacitación y no debe utilizarse en emergencias reales. Debe emplearse bajo supervisión, con accesorios originales, evitando la exposición a líquidos, polvo y temperaturas extremas. Verifique su correcto funcionamiento antes de cada uso.

RESISTANCES

For training use only and must not be used in real emergencies. It should be operated under supervision, using original accessories, avoiding exposure to liquids, dust, and extreme temperatures. Check proper operation before each use.